

# ALPHA

## 3470PVR080P30-13

EAN 4031582304183

Въртящо колело, Корпус от стоманена ламарина, поцинкована, хромирана, въртящо се с двоен сачмен лагер, завинтена ос на колелото, Отвор за завинтване. Корпус на колелото от полипропилен, работна повърхнина от черна гума, ролков лагер

# TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Снимката може да се различава от оригиналния продукт


### Технически данни

Диаметър на колело	80 мм
Ширина на гумите	35 мм
Отвор в центъра	13 мм
Издаване напред	40 мм
Интерференция на въртенето	160 мм
Конструктивна височина	108 мм
Температура	- 20 / + 60 °C
Стандарт	EN 12532
Тегло	0.759 кг
Кръгов радиус	80 мм
Твърдост на работната повърхнина	Твърдост по Шор А 85
Динамична товароносимост	70 кг
Статична товароносимост	320 кг

### Бляскави предимства

Съпротивление при завъртане	● ● ● ○ ○
Шум при движение	● ● ● ○ ○
Износване	● ● ○ ○ ○
Защита от ръжда	● ● ● ○ ○

### Размери



### Устройство и монтаж

