

# ALPHA

## 3470PVR080P30-13

EAN 4031582304183

Otočné kolečko, Vidlice kolečka vyrobená z ocelového výlisku, pozinkováno, dvouřadá kuličková dráha v otočné hlavě, kolo uchyceno šroubem a matkou, otvor pro čep. Střed kolečka vyroben z polypropylénu, Běhoun: gumová obruč, černá, jehlové ložisko

**TENTE**

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázky se mohou lišit od skutečného produktu


### Technické údaje

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Průměr kolečka    | 80 mm          |
| Šířka kola        | 35 mm          |
| Středová díra     | 13 mm          |
| Vyosení           | 40 mm          |
| Přesah kolečka    | 160 mm         |
| Stavební výška    | 108 mm         |
| Teplota           | - 20 / + 60 °C |
| Standard          | EN 12532       |
| Hmotnost          | 0.759 kg       |
| Poloměr otáčení   | 80 mm          |
| Tvrdost běhounu   | Shore A 85     |
| Dynamická nosnost | 70 kg          |
| Statická nosnost  | 320 kg         |

### Vlastnosti

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Valivý odpor         | ● ● ● ○ ○ |
| Hlučnost pohybu      | ● ● ● ○ ○ |
| Opotřebení           | ● ● ○ ○ ○ |
| Ochrana proti korozi | ● ● ● ○ ○ |

### Dimensions



### Structure & Mounting

