

ALPHA

3470PVR080P30-13

EAN 4031582304183

Önbeálló görgő, Préselt acéllemez villaszerkezet, cinkkromátozott, dupla golyósoros csapágy a nyakban, csavarozott tengely, csavarfurat.
Polipropilén keréktárcsa, tömör fekete gumi futófelület, tűgörgős csapágy

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől


Műszaki adatok

Kerékátmérő	80 mm
Kerékszélesség	35 mm
Központi furat	13 mm
Utánfutás	40 mm
Körbeforgás	160 mm
Teljes magasság	108 mm
Hőtartomány	- 20 / + 60 °C
Szabvány	EN 12532
Súly	0.759 kg
Fordulókör sugara	80 mm
Futófelület keménysége	Shore A 85
Terhelhetőség	70 kg
Statikus teherbírás	320 kg

Előnyök egy pillantással

Gördülési ellenállás	● ● ● ○ ○
Mozgás közbeni zaj	● ● ● ○ ○
Kopás	● ● ○ ○ ○
Rozsda elleni védelem	● ● ● ○ ○

Méretek



Szerkezet és Szerelés

