

# ALPHA

3470PVR080P30-13

EAN 4031582304183

Zwenkwiel, vork van geperst staal, verzinkt, dubbele kogeldraaikrans in de zwenkkop, wielas geschroefd, boutgat. Wielkern van polypropyleen met zwarte rubberband, wielnaaf op rollager



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Foto kan afwijken van het originele product


## Technische gegevens

Wieldiameter	80 mm
Wielbreedte	35 mm
Centraal gat	13 mm
Uitlading	40 mm
Uitzwenking - Ø	160 mm
Bouwhoogte	108 mm
Temperatuur	- 20 / + 60 °C
Standaard	EN 12532
Eigen gewicht	0.759 kg
Zwenkradius	80 mm
Hardheid van de band	Shore A 85
Dyn. draagvermogen	70 kg
Statisch draagvermogen	320 kg

## Kenmerken

Rolweerstand	● ● ● ○ ○
Verplaatsingsgeluid	● ● ● ○ ○
Strepen	● ● ○ ○ ○
Roest bescherming	● ● ● ○ ○

## Afmetingen



## Structuur en montage

