

ALPHA

3470PVR080P30-13

EAN 4031582304183

Zestaw obrotowy, Obudowa wykonana z tłoczonej blachy stalowej, ocynkowana i wypolerowana, pasywowana na niebiesko, dwurzędowe łożysko kulkowe obrotnicy, oś koła skręcana śrubą, Otwór na śrubę. Piasta polipropylenowa, bieżnia z pełnej, czarnej gumy. Łożysko rolkowe.

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Zdjęcie może różnić się od oryginalnego produktu.


Dane techniczne

Koło-Ø	80 mm
Szerokość koła	35 mm
Otwór mocujący	13 mm
Wysięg	40 mm
Zasięg działania koła-Ø	160 mm
Wysokość zabudowy	108 mm
Zakres temperatury	- 20 / + 60 °C
Standard	EN 12532
Masa	0.759 kg
Promień działania koła	80 mm
Twardość bieżni	Shore A 85
Nośność dynamiczna	70 kg
Nośność statyczna	320 kg

Zalety

Łatwość toczenia	● ● ● ○ ○
Hałas związany z ruchem	● ● ● ○ ○
Ścieranie	● ● ○ ○ ○
Ochrona przed rdzą	● ● ● ○ ○

Wymiary



Mocowanie

