

ALPHA

3470PVR080P62

EAN 4031582010763

Otočné kolečko, Vidlice kolečka vyrobená z ocelového výlisku, pozinkovaná, dvouřadá kuličková dráha v otočné hlavě, kolo uchyceno šroubem a matkou, protivláknový kryt, uchycení s plotýnkou. Střed kolečka vyroben z polypropylénu, Běhoun: gumová obruč, černá, jehlové ložisko

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázky se mohou lišit od skutečného produktu


Technické údaje

Průměr kolečka	80 mm
Šířka kola	35 mm
Šířka kolečka	75 mm
Velikost plotny	105 x 80 mm
Rozteč děr	80/77 x 60 mm
Průměr děr	9 mm
Hlava kolečka-Ø	75 mm
Vyosení	40 mm
Přesah kolečka	160 mm
Stavební výška	108 mm
Teplota	- 20 / + 60 °C
Standard	EN 12532
Hmotnost	0.666 kg
Poloměr otáčení	80 mm
Tvrдость běhounu	Shore A 80
Dynamická nosnost	70 kg
Statická nosnost	140 kg


Vlastnosti

Valivý odpor	● ● ● ○ ○
Hlučnost pohybu	● ● ● ○ ○
Opotřebení	● ● ○ ○ ○
Ochrana proti korozi	● ● ● ○ ○

Dimensions



Structure & Mounting



ALPHA

3470PVR080P62

EAN 4031582010763



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

