

ALPHA

3470PVR080P62

EAN 4031582010763

Zwenkwiel, vork van geperst staal, verzinkt, dubbele kogeldraaikrans in de zwenkkop, wielas geschroefd, stofafdichting, plaatbevestiging. Wielkern van polypropyleen met zwarte rubberband, wielnaaf op rollager



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Foto kan afwijken van het originele product


Technische gegevens

Wieldiameter	80 mm
Wielbreedte	35 mm
Wielbreedte	75 mm
Plaatafmeting	105 x 80 mm
Boutgatafstand	80/77 x 60 mm
Bevestigingsgat	9 mm
DOM-Ø	75 mm
Uitlading	40 mm
Uitzwenking - Ø	160 mm
Bouwhoogte	108 mm
Temperatuur	- 20 / + 60 °C
Standaard	EN 12532
Eigen gewicht	0.666 kg
Zwenkradius	80 mm
Hardheid van de band	Shore A 80
Dyn. draagvermogen	70 kg
Statisch draagvermogen	140 kg

Afmetingen



Structuur en montage



Kenmerken

Rolweerstand	● ● ● ○ ○
Verplaatsingsgeluid	● ● ● ○ ○
Strepen	● ● ○ ○ ○
Roest bescherming	● ● ● ○ ○

ALPHA

3470PVR080P62

EAN 4031582010763



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structuur en montage

