

ALPHA

3470PVR100P30-13

EAN 4031582304190

Önbeálló görgő, Préselt acéllemez villaszerkezet, cinkkromátózott, dupla golyósoros csapágy a nyakban, csavarozott tengely, csavarfurat.
Polipropilén keréktárcsa, tömör fekete gumi futófelület, tűgörgős csapágy

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől


Műszaki adatok

Keréktárcsa átmérő	100 mm
Kerékszélesség	35 mm
Központi furat	13 mm
Utánfutás	40 mm
Körbeforgás	180 mm
Teljes magasság	128 mm
Hőtartomány	- 20 / + 60 °C
Szabvány	EN 12532
Súly	0.869 kg
Fordulókör sugara	90 mm
Futófelület keménysége	Shore A 85
Terhelhetőség	75 kg
Statikus teherbírás	320 kg

Előnyök egy pillantással

Gördülési ellenállás	● ● ● ○ ○
Mozgás közbeni zaj	● ● ● ○ ○
Kopás	● ● ○ ○ ○
Rozsda elleni védelem	● ● ● ○ ○

Méretetek



Szerkezet és Szerelés

