

ALPHA

3470PVR100P30-13

EAN 4031582304190

Roată pivotantă, Furcă din tablă din oțel, ambutisată, zincată, cap pivotant cu rulment pe două rânduri de bile, axul roții cu șurub și piuliță, alezaj pentru ax. Jantă din polipropilenă, suprafață de rulare din cauciuc plin, negru, rulment cu colivie cu ace

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product


Date Tehnice

Diametrul roții	100 mm
Lățimea roții	35 mm
Alezaj central	13 mm
Deviație de la ax	40 mm
Diametrul de pivotare	180 mm
Înălțime totală	128 mm
Temperatura	- 20 / + 60 °C
Standard	EN 12532
Greutate	0.869 kg
Raza de pivotare	90 mm
Rigiditatea suprafeței de rulare	Shore A 85
Sarcină dinamică	75 kg
Sarcină statică	320 kg

Advantages at a glance

Rezistență la rulare	● ● ● ○ ○
Zgomot de mișcare	● ● ● ○ ○
Uzare	● ● ○ ○ ○
Protecție împotriva ruginii	● ● ● ○ ○

Dimensions



Structure & Mounting

