

ALPHA

3470PVR100P30-13

EAN 4031582304190

Поворотний ролик, корпус із штампованої сталі, покритий блискучим цинком, пофарбований блакитним кольором, шарнірна голівка двохрядного шарикопідшипника, вісь колеса із гайкою, Отвір для болту. Центр колеса із поліпропілену, протектор: тверда гума, чорна, роликпідшипник

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product


Технічні характеристики

Діаметр колеса	100 MM
Ширина колеса	35 MM
Центровий отвір	13 MM
зсув	40 MM
Зчеплення шарніру	180 MM
Загальна висота	128 MM
Температура	- 20 / + 60 °C
Стандарт	EN 12532
Вага	0.869 кг
радіус повороту	90 MM
Міцність покриття	Міцність за Шором A 85
Вантажопідйомність	75 кг
допустиме навантаження (статичне)	320 кг

Advantages at a glance

Характеристики обертання	● ● ● ○ ○
Шум при переміщенні	● ● ● ○ ○
Тертя	● ● ○ ○ ○
Стойкий до корозії	● ● ● ○ ○

Dimensions



Structure & Mounting

