

ALPHA

3470PVR100P62

EAN 4031582010770

Önbeálló görgő, Préselt acéllemez villaszerkezet, cinkkromátozott, dupla golyósoros csapágy a nyakban, csavarozott tengely, porvédő, talplemezes rögzítés. Polipropilén keréktárcsa, tömör fekete gumi futófelület, tűgörgős csapágy



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




A kép eltérhet az eredeti terméktől


Műszaki adatok

Kerékátmérő	100 mm
Kerékszélesség	35 mm
Görgő szélessége	75 mm
Talplemez mérete	105 x 80 mm
Talplemez furatok távolsága	80/77 x 60 mm
Furat	9 mm
Nyakátmérő	75 mm
Utánfutás	40 mm
Körbeforgás	180 mm
Teljes magasság	128 mm
Hőtartomány	- 20 / + 60 °C
Szabvány	EN 12532
Súly	0.822 kg
Fordulókör sugara	90 mm
Futófelület keménysége	Shore A 80
Terhelhetőség	75 kg
Statikus teherbírás	150 kg

Méretetek



Szerkezet és Szerelés



Előnyök egy pillantással

Gördülési ellenállás	● ● ● ○ ○
Mozgás közbeni zaj	● ● ● ○ ○
Kopás	● ● ○ ○ ○
Rozsda elleni védelem	● ● ● ○ ○

ALPHA

3470PVR100P62

EAN 4031582010770



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Szerkezet és Szerelés

