

# ALPHA

## 3470PVR160P30-13

EAN 4031582304220

Otočné kolečko, Vidlice kolečka vyrobená z ocelového výlisku, pozinkovaná, dvouřadá kuličková dráha v otočné hlavě, kolo uchyceno šroubem a matkou, otvor pro čep. Střed kolečka vyroben z polypropylénu, Běhoun: gumová obruč, černá, jehlové ložisko

**TENTE**

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázky se mohou lišit od skutečného produktu


### Technické údaje

Průměr kolečka	160 mm
Šířka kola	40 mm
Šířka kolečka	96 mm
Středová díra	13 mm
Hlava kolečka-Ø	96 mm
Vyosení	55 mm
Přesah kolečka	270 mm
Stavební výška	195 mm
Teplota	- 20 / + 60 °C
Standard	EN 12532
Hmotnost	1.865 kg
Poloměr otáčení	135 mm
Tvrdość běhounu	Shore A 80
Dynamická nosnost	135 kg
Statická nosnost	270 kg

### Vlastnosti

Valivý odpor	● ● ● ○ ○
Hlučnost pohybu	● ● ● ○ ○
Opotřebení	● ● ○ ○ ○
Ochrana proti korozi	● ● ● ○ ○

### Dimensions



### Structure & Mounting

