

ALPHA

3470PVR160P30-13

EAN 4031582304220

Önbeálló görgő, Préselt acéllemez villaszerkezet, cinkkromátózott, dupla golyósoros csapágy a nyakban, csavarozott tengely, csavarfurat.
Polipropilén keréktárcsa, tömör fekete gumi futófelület, tűgörgős csapágy

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől


Műszaki adatok

Keréktárcsa átmérő	160 mm
Kerékszélesség	40 mm
Görgő szélessége	96 mm
Központi furat	13 mm
Nyakátmérő	96 mm
Utánfutás	55 mm
Körbeforgás	270 mm
Teljes magasság	195 mm
Hőtartomány	- 20 / + 60 °C
Szabvány	EN 12532
Súly	1.865 kg
Fordulókör sugara	135 mm
Futófelület keménysége	Shore A 80
Terhelhetőség	135 kg
Statikus teherbírás	270 kg

Előnyök egy pillantással

Gördülési ellenállás	● ● ● ○ ○
Mozgás közbeni zaj	● ● ● ○ ○
Kopás	● ● ○ ○ ○
Rozsda elleni védelem	● ● ● ○ ○

Méretetek



Szerkezet és Szerelés

