

ALPHA

3470PVR160P30-13

EAN 4031582304220

Zestaw obrotowy, Obudowa wykonana z tłoczonej blachy stalowej, ocynkowana i wypolerowana, pasywowana na niebiesko, dwurzędowe łożysko kulkowe obrotnicy, oś koła skręcana śrubą, Otwór na śrubę. Piasta polipropylenowa, bieżnia z pełnej, czarnej gumy. Łożysko rolkowe.

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Zdjęcie może różnić się od oryginalnego produktu.


Dane techniczne

Koło-Ø	160 mm
Szerokość koła	40 mm
Szerokość zestawu	96 mm
Otwór mocujący	13 mm
Średnica główki widelca-Ø	96 mm
Wysięg	55 mm
Zasięg działania koła-Ø	270 mm
Wysokość zabudowy	195 mm
Zakres temperatury	- 20 / + 60 °C
Standard	EN 12532
Masa	1.865 kg
Promień działania koła	135 mm
Twardość bieżni	Shore A 80
Nośność dynamiczna	135 kg
Nośność statyczna	270 kg

Zalety

Łatwość toczenia	● ● ● ○ ○
Hałas związany z ruchem	● ● ● ○ ○
Ścieranie	● ● ○ ○ ○
Ochrona przed rdzą	● ● ● ○ ○

Wymiary



Mocowanie

