

# ALPHA

## 3470PVR160P30-13

EAN 4031582304220

Roda giratória, suporte de aço prensado, zincado, cromado a azul, cabeça giratória formada por rolamento duplo de esferas, eixo da roda aparafusado, furo passante. Núcleo da roda de Polipropileno, Superfície de rodagem: borracha sólida, negra, rolamento de agulhas

# TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product


### Dados técnicos

Diâmetro da roda	160 mm
Largura da roda	40 mm
Largura da roda	96 mm
Furo passante	13 mm
Diâmetro de dome	96 mm
Desvio em relação ao eixo	55 mm
Diâmetro raio giratório	270 mm
Altura total	195 mm
Temperatura	- 20 / + 60 °C
Norma	EN 12532
Peso da roda	1.865 kg
Raio giratório	135 mm
Dureza da superfície de rodagem	Shore A 80
Capacidade de carga	135 kg
Cap. de carga estática	270 kg

### Advantages at a glance

Resistência de rolamento	● ● ● ○ ○
Ruído de movimento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ○ ○ ○
Protecção contra oxidação	● ● ● ○ ○

### Dimensions



### Structure & Mounting

