

# ALPHA

## 3470PVR160P63

EAN 4031582304237

Otočné kolečko, Vidlice kolečka vyrobená z ocelového výlisku, pozinkováno, dvouřadá kuličková dráha v otočné hlavě, kolo uchyceno šroubem a matkou, protivláknový kryt, uchycení s plotýnkou. Střed kolečka vyroben z polypropylénu, Běhoun: gumová obruč, černá, jehlové ložisko

**TENTE**

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázky se mohou lišit od skutečného produktu


### Technické údaje

Průměr kolečka	160 mm
Šířka kola	40 mm
Šířka kolečka	96 mm
Velikost plotny	137 x 105 mm
Rozteč děr	105 x 80/75 mm
Průměr děr	11 mm
Hlava kolečka-Ø	96 mm
Vyosení	55 mm
Přesah kolečka	270 mm
Stavební výška	200 mm
Teplota	- 20 / + 60 °C
Standard	EN 12532
Hmotnost	2.055 kg
Poloměr otáčení	135 mm
Tvrdost běhounu	Shore A 80
Dynamická nosnost	135 kg
Statická nosnost	270 kg


### Vlastnosti

Valivý odpor	● ● ● ○ ○
Hlučnost pohybu	● ● ● ○ ○
Opotřebení	● ● ○ ○ ○
Ochrana proti korozi	● ● ● ○ ○

### Dimensions



### Structure & Mounting



# ALPHA

3470PVR160P63

EAN 4031582304237



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Structure & Mounting

