

ALPHA

3470PVR160P63

EAN 4031582304237

Поворотний ролик, корпус із штампованої сталі, покритий блискучим цинком, пофарбований блакитним кольором, шарнірна голівка двохрядного шарикопідшипника, вісь колеса із гайкою, кришка для захисту від пилу, крплення пластини. Центр колеса із поліпропілену, протектор: тверда гума, чорна, роликпідшипник

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product


Технічні характеристики

| | |
|-----------------------------------|------------------------|
| Діаметр колеса | 160 MM |
| Ширина колеса | 40 MM |
| ширина ролика | 96 MM |
| розмір пластини | 137 x 105 MM |
| Центри отворів диску | 105 x 80/75 MM |
| Отвір диску | 11 MM |
| Купол діаметром | 96 MM |
| зсув | 55 MM |
| Зчеплення шарніру | 270 MM |
| Загальна висота | 200 MM |
| Температура | - 20 / + 60 °C |
| Стандарт | EN 12532 |
| Вага | 2.055 кг |
| радіус повороту | 135 MM |
| Міцність покриття | Міцність за Шором А 80 |
| Вантажопідйомність | 135 кг |
| допустиме навантаження (статичне) | 270 кг |


Advantages at a glance

| | |
|--------------------------|-----------|
| Характеристики обертання | ● ● ● ○ ○ |
| Шум при переміщенні | ● ● ● ○ ○ |
| Тертя | ● ● ○ ○ ○ |
| Стійкий до корозії | ● ● ● ○ ○ |

Dimensions



Structure & Mounting



ALPHA

3470PVR160P63

EAN 4031582304237



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

