

# ALPHA

## 3470PVR200P30-13

EAN 4031582304244

Otočné kolečko, Vidlice kolečka vyrobená z ocelového výlisku, pozinkováno, dvouřadá kuličková dráha v otočné hlavě, kolo uchyceno šroubem a matkou, otvor pro čep. Střed kolečka vyroben z polypropylénu, Běhoun: gumová obruč, černá, jehlové ložisko

**TENTE**

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázky se mohou lišit od skutečného produktu


### Technické údaje

Průměr kolečka	200 mm
Šířka kola	50 mm
Středová díra	13 mm
Vyosení	55 mm
Přesah kolečka	310 mm
Stavební výška	235 mm
Teplota	- 20 / + 60 °C
Standard	EN 12532
Hmotnost	2.598 kg
Poloměr otáčení	155 mm
Tvrdost běhounu	Shore A 85
Dynamická nosnost	200 kg
Statická nosnost	400 kg

### Vlastnosti

Valivý odpor	● ● ● ○ ○
Hlučnost pohybu	● ● ● ○ ○
Opotřebení	● ● ○ ○ ○
Ochrana proti korozi	● ● ● ○ ○

### Dimensions



### Structure & Mounting

