

ALPHA

3470PVR200P30-13

EAN 4031582304244

Ruota girevole, Supporto in lamiera di acciaio, zincato lucido, passivato blu, girevole su doppio giro sfere, asse ruota con vite e dado, Foro vite. Centro della ruota in polipropilene.

Fascia: gomma vulcanizzata nera, mozzo su cuscinetto a rulli

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine potrebbe essere diversa dal prodotto originale


Informazioni Tecniche

Diametro ruota	200 mm
Larghezza della ruota	50 mm
Diametro foro asse	13 mm
Disassamento	55 mm
Ingombro piroettamento	310 mm
Altezza utile	235 mm
Temperatura	- 20 / + 60 °C
Norma	EN 12532
Peso	2.598 kg
Raggio ingombro piroettamento	155 mm
Durezza della fascia	Shore A 85
Portata	200 kg
Portata statica	400 kg

Caratteristiche

Resistenza al rotolamento	● ● ● ○ ○
Silenziosità	● ● ● ○ ○
Abrasioni	● ● ○ ○ ○
Protezione dalla corrosione	● ● ● ○ ○

Dimensioni



Struttura e montaggio

