

ALPHA

3470PVR200P30-13

EAN 4031582304244

Поворотный ролик, кронштейн из прессованной стали, блестящее оцинкованное пассивированное голубым покрытие, двойной шарикоподшипник в поворотном узле, ось колеса на болту, отверстие под болт. Центр колеса из Полипропилена, Протектор: литая резина, черная, роликовый подшипник

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product


Технические характеристики

Диаметр колеса	200 мм
Ширина колеса	50 мм
Центр.отверстие	13 мм
Смещение	55 мм
Область поворота - \varnothing	310 мм
Общая высота	235 мм
Температура	- 20 / + 60 °C
Стандарт	EN 12532
Вес	2.598 кг
Радиус поворота	155 мм
Твердость протектора	твердость по Шору А 85
Допустимая динамическая нагрузка	200 кг
Допустимая статическая нагрузка	400 кг

Advantages at a glance

Качество качения	● ● ● ○ ○
Шум движения	● ● ● ○ ○
Трение	● ● ○ ○ ○
Коррозионная стойкость	● ● ● ○ ○

Dimensions



Structure & Mounting

