

ALPHA

3470PVR200P30-13

EAN 4031582304244

Поворотний ролик, корпус із штампованої сталі, покритий блискучим цинком, пофарбований блакитним кольором, шарнірна голівка двохрядного шарикопідшипника, вісь колеса із гайкою, Отвір для болту. Центр колеса із поліпропілену, протектор: тверда гума, чорна, роликпідшипник

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product


Технічні характеристики

| | |
|-----------------------------------|------------------------|
| Діаметр колеса | 200 MM |
| Ширина колеса | 50 MM |
| Центровий отвір | 13 MM |
| зсув | 55 MM |
| Зчеплення шарніру | 310 MM |
| Загальна висота | 235 MM |
| Температура | - 20 / + 60 °C |
| Стандарт | EN 12532 |
| Вага | 2.598 кг |
| радіус повороту | 155 MM |
| Міцність покриття | Міцність за Шором A 85 |
| Вантажопідйомність | 200 кг |
| допустиме навантаження (статичне) | 400 кг |

Advantages at a glance

| | |
|--------------------------|-----------|
| Характеристики обертання | ● ● ● ○ ○ |
| Шум при переміщенні | ● ● ● ○ ○ |
| Тертя | ● ● ○ ○ ○ |
| Стійкий до корозії | ● ● ● ○ ○ |

Dimensions



Structure & Mounting

