

ALPHA

3470PXU160P63

EAN 4031582304848

Otočné kolečko, Vidlice kolečka vyrobená z ocelového výlisku, pozinkovaná, dvouřadá kuličková dráha v otočné hlavě, kolo uchyceno šroubem a matkou, protivlákňový kryt, uchycení s plotýnkou. Střed kola vyroben z polypropylénu, Běhoun: gumová obruč, černá, kluzné uložení s plastovou trubičkou

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázky se mohou lišit od skutečného produktu


Technické údaje

Průměr kolečka	160 mm
Šířka kola	40 mm
Velikost plotny	137 x 105 mm
Rozteč děr	105 x 80/75 mm
Průměr děr	11 mm
Vyosení	55 mm
Přesah kolečka	270 mm
Stavební výška	200 mm
Teplota	- 20 / + 60 °C
Standard	EN 12532
Hmotnost	2.043 kg
Poloměr otáčení	135 mm
Tvrdość běhounu	Shore A 85
Dynamická nosnost	135 kg
Statická nosnost	270 kg


Vlastnosti

Valivý odpor	● ● ● ○ ○
Hlučnost pohybu	● ● ● ○ ○
Opotřebení	● ● ○ ○ ○
Ochrana proti korozi	● ● ● ○ ○

Dimensions



Structure & Mounting



ALPHA

3470PXU160P63

EAN 4031582304848



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

