

# ALPHA

## 3470PXU160P63

EAN 4031582304848

Roulette pivotante, Chape en acier embouti, Finition zinguée, Pivot sur double chemin de billes, Axe de roue boulonné, Joint de protection du pivot, Fixation à platine. Corps de roue polypropylène, Bandage: caoutchouc semi-élastique noir, moyeu lisse



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




L'image peut différer du produit original


### Données techniques

Diamètre de roue	160 mm
Largeur de roue	40 mm
Dimension de platine	137 x 105 mm
Distance entre axe	105 x 80/75 mm
Diamètre des trous	11 mm
Déport	55 mm
Diamètre d'encombrement	270 mm
Hauteur	200 mm
Résistance à la température	- 20 / + 60 °C
Norme	EN 12532
Poids	2.043 kg
Rayon d'encombrement	135 mm
Dureté du bandage	Shore A 85
Capacité de charge dynamique	135 kg
Capacité de charge statique	270 kg

### Dimensions



### Construction et montage



### Propriétés

Résistance au roulement	● ● ● ○ ○
Bruit du mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ○ ○ ○
Résistance à l'oxydation	● ● ● ○ ○

# ALPHA

3470PXU160P63

EAN 4031582304848



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Construction et montage

