

# ALPHA

3470PXU160P63

EAN 4031582304848

Zwenkwiel, vork van geperst staal, verzinkt, dubbele kogeldraaikrans in de zwenkkop, wielas geschroefd, stofafdichting, plaatbevestiging. Wielkern van polypropyleen met zwarte rubberband, wielnaaf op kunststof glijlager



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Foto kan afwijken van het originele product


## Technische gegevens

Wieldiameter	160 mm
Wielbreedte	40 mm
Plaatafmeting	137 x 105 mm
Boutgatafstand	105 x 80/75 mm
Bevestigingsgat	11 mm
Uitlading	55 mm
Uitzwenking - Ø	270 mm
Bouwhoogte	200 mm
Temperatuur	- 20 / + 60 °C
Standaard	EN 12532
Eigen gewicht	2.043 kg
Zwenkradius	135 mm
Hardheid van de band	Shore A 85
Dyn. draagvermogen	135 kg
Statisch draagvermogen	270 kg

## Afmetingen



## Structuur en montage



## Kenmerken

Rolweerstand	● ● ● ○ ○
Verplaatsingsgeluid	● ● ● ○ ○
Strepen	● ● ○ ○ ○
Roest bescherming	● ● ● ○ ○

# ALPHA

3470PXU160P63

EAN 4031582304848



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Structuur en montage

