

# ALPHA

## 3470PXU160P63

EAN 4031582304848

Поворотний ролик, корпус із штампованої сталі, покритий блискучим цинком, пофарбований блакитним кольором, шарнірна голівка двохрядного шарикопідшипника, вісь колеса із гайкою, кришка для захисту від пилу, крплення пластини. Центр колеса із поліпропілену, протектор: тверда гума, чорна, із синтетичним простим підшипником ковзання

# TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product

### Технічні характеристики

Діаметр колеса	160 MM
Ширина колеса	40 MM
розмір пластини	137 x 105 MM
Центри отворів диску	105 x 80/75 MM
Отвір диску	11 MM
зсув	55 MM
Зчеплення шарніру	270 MM
Загальна висота	200 MM
Температура	- 20 / + 60 °C
Стандарт	EN 12532
Вага	2.043 кг
радіус повороту	135 MM
Міцність покриття	Міцність за Шором A 85
Вантажопідйомність	135 кг
допустиме навантаження (статичне)	270 кг

### Advantages at a glance

Характеристики обертання	● ● ● ○ ○
Шум при переміщенні	● ● ● ○ ○
Тертя	● ● ○ ○ ○
Стійкий до корозії	● ● ● ○ ○

### Dimensions



### Structure & Mounting



# ALPHA

3470PXU160P63

EAN 4031582304848



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Structure & Mounting

