

# ALPHA

3470UAR080P62 grey

EAN 4031582304251

회전 캐스터, 프레스 강으로 만든 하우징, 아연 크롬 도금, 이중 볼 베어링 스윙블 헤드, 너트가 있는 휠 축, 더스트가드, 플레이트. 폴리아미드로 만든 휠 중심, 트레드: 폴리우레탄, 롤러 베어링



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product


## 기술 데이터

|           |                |
|-----------|----------------|
| 휠 직경      | 80 mm          |
| 휠 폭       | 38 mm          |
| 캐스터 너비    | 75 mm          |
| 플레이트 크기   | 105 x 80 mm    |
| 플레이트 홀 센터 | 80/77 x 60 mm  |
| 플레이트 홀    | 9 mm           |
| 덤-Ø       | 75 mm          |
| 오프셋       | 40 mm          |
| 회전간섭      | 160 mm         |
| 총 높이      | 108 mm         |
| 온도        | - 25 / + 80 °C |
| 표준        | EN 12532       |
| 무게        | 0.721 kg       |
| 회전 반경     | 80 mm          |
| 트레드 경도    | Shore D 42     |
| 동하중       | 150 kg         |
| 정지하중      | 300 kg         |

## Dimensions



## Structure & Mounting



## Advantages at a glance

|       |           |
|-------|-----------|
| 롤 저항성 | ● ● ● ○ ○ |
| 이동 소음 | ● ● ● ○ ○ |
| 마찰    | ● ● ● ● ○ |
| 부식 방지 | ● ● ● ○ ○ |

# ALPHA

3470UAR080P62 grey

EAN 4031582304251



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Structure & Mounting

---

