

# ALPHA

## 3470UAR100P62 grey

EAN 4031582304268

Otočné kolečko, Vidlice kolečka vyrobená z ocelového výlisku, pozinkováno, dvouřadá kuličková dráha v otočné hlavě, kolo uchyceno šroubem a matkou, protivláknový kryt, uchycení s plotýnkou. Střed kolečka vyroben z polyamidu, vysoké zatížení, kluzné uložení, Běhoun: polyuretan, jehlové ložisko

**TENTE**

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázky se mohou lišit od skutečného produktu


### Technické údaje

Průměr kolečka	100 mm
Šířka kola	32 mm
Šířka kolečka	75 mm
Velikost plotny	105 x 80 mm
Rozteč děr	80/77 x 60 mm
Průměr děr	9 mm
Hlava kolečka-Ø	75 mm
Vyosení	40 mm
Přesah kolečka	180 mm
Stavební výška	128 mm
Teplota	- 25 / + 80 °C
Standard	EN 12532
Hmotnost	0.805 kg
Poloměr otáčení	90 mm
Tvrdost běhounu	Shore D 42
Dynamická nosnost	150 kg
Statická nosnost	300 kg


### Vlastnosti

Valivý odpor	● ● ● ○ ○
Hlučnost pohybu	● ● ● ○ ○
Opotřebení	● ● ● ● ○
Ochrana proti korozi	● ● ● ○ ○

### Dimensions



### Structure & Mounting



# ALPHA

3470UAR100P62 grey

EAN 4031582304268



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Structure & Mounting

---

