

ALPHA

3470UAR100P62 grey

EAN 4031582304268

Drejelige hjul, Gaffel fremstillet af presset stål, forzinket, blåpassiveret, drejekrans med dobbelt kuglekrans, hjulaksel med møtrik, Drejekrans med støvtætning, befæstigelsesplade. Hjulfælg: Polyamid, Hjulbane: Polyuretan, rulleleje



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Illustrationen kan afvige fra originalen


Tekniske data

Hjul-Ø	100 mm
Hjulbredde	32 mm
Hjulbredde	75 mm
Plademål	105 x 80 mm
Hulafstand	80/77 x 60 mm
Pladehul-Ø	9 mm
DOM-Ø	75 mm
Udladning	40 mm
Udfaldsdiameter	180 mm
Byggehøjde	128 mm
Temperaturinterval	- 25 / + 80 °C
Standard	EN 12532
Vægt	0.805 kg
Udfaldsradius	90 mm
Hjulbane hårdhed	Shore D 42
Belastning (dynamisk)	150 kg
Belastning (statisk)	300 kg

Egenskaber/fordele

Rullemodstand	● ● ● ○ ○
Kørselsstøj	● ● ● ○ ○
Slid	● ● ● ● ○
Rustbeskyttelse	● ● ● ○ ○

Dimensioner



Struktur og montering



ALPHA

3470UAR100P62 grey

EAN 4031582304268



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Struktur og montering

