

ALPHA

3470UAR100P62 grey

EAN 4031582304268

Grozāmais ritentiņš
 , Kronšteins izgatavots no presēta tērauda (cinkots-hromēts), dubultais lodīšu gultnis grozāmajā mezglā, riteņa ass ar uzgriezni, aizsargs pret putekļiem
 , platformas stiprinājums. Riteņa centrs izgatavots no poliamīda, protektors: poliuretāns, veltnīšu gultnis



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product

Tehniskie dati

Riteņa diametrs	100 mm
Riteņa platums	32 mm
Atbalsta riteņa platums	75 mm
Platformas izmērs	105 x 80 mm
Platformas caurumu centri	80/77 x 60 mm
Platformas caurums	9 mm
Kupola diametrs	75 mm
Nobīde no centrālās ass	40 mm
Griešanās rādiuss	180 mm
Kopējais augstums	128 mm
Temperatūra	- 25 / + 80 °C
Standarts	EN 12532
Svars	0.805 kg
Griešanās rādiuss	90 mm
Kontaktslāņa cietība	Shore D 42
Kravesība - kustībā	150 kg
Kravesība - miera stāvoklī	300 kg

Advantages at a glance

Riteņa izturība	● ● ● ○ ○
Kustības troksnis	● ● ● ○ ○
Berze	● ● ● ● ○
Rūsēšanas aizsardzība	● ● ● ○ ○

Dimensions



Structure & Mounting



ALPHA

3470UAR100P62 grey

EAN 4031582304268



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

