

ALPHA

3470UAR100P62 grey

EAN 4031582304268

Поворотний ролик, корпус із штампованої сталі, покритий блискучим цинком, пофарбований блакитним кольором, шарнірна голівка двохрядного шарикопідшипника, вісь колеса із гайкою, кришка для захисту від пилу, крплення пластини. Центр колеса із поліаміду, протектор: поліуретан, роликпідшипник

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product


Технічні характеристики

Діаметр колеса	100 MM
Ширина колеса	32 MM
ширина ролика	75 MM
розмір пластини	105 x 80 MM
Центри отворів диску	80/77 x 60 MM
Отвір диску	9 MM
Купол діаметром	75 MM
зсув	40 MM
Зчеплення шарніру	180 MM
Загальна висота	128 MM
Температура	- 25 / + 80 °C
Стандарт	EN 12532
Вага	0.805 кг
радіус повороту	90 MM
Міцність покришки	Міцність за Шором D 42
Вантажопідйомність	150 кг
допустиме навантаження (статичне)	300 кг


Advantages at a glance

Характеристики обертання	● ● ● ○ ○
Шум при переміщенні	● ● ● ○ ○
Тертя	● ● ● ● ○
Стійкий до корозії	● ● ● ○ ○

Dimensions



Structure & Mounting



ALPHA

3470UAR100P62 grey

EAN 4031582304268



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

