

# ALPHA

## 3470UAR125P62 red

EAN 4031582304275

Въртящо колело, Корпус от стоманена ламарина, поцинкована, хромирана, въртящо се с двоен сачмен лагер, завинтена ос на колелото, Защита на въртящ лагер от прах, закрепване на планка. Корпус на колелото от полиамид, работна повърхнина от полиуретан, ролков лагер

# TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Снимката може да се различава от оригиналния продукт


### Технически данни

Диаметър на колело	125 мм
Ширина на гумите	32 мм
Ширина на колелото	75 мм
Размер на планката	105 x 80 мм
Център на отвора на планката	80/77 x 60 мм
Отвор на планката	9 мм
Купол-Ø	75 мм
Издаване напред	40 мм
Интерференция на въртенето	205 мм
Конструктивна височина	155 мм
Температура	- 25 / + 80 °C
Стандарт	EN 12532
Тегло	0.868 кг
Кръгов радиус	102.5 мм
Твърдост на работната повърхнина	Твърдост по Шор D 42
Динамична товароносимост	200 кг
Статична товароносимост	400 кг


### Бляскави предимства

Съпротивление при завъртане	● ● ● ○ ○
Шум при движение	● ● ● ○ ○
Износване	● ● ● ● ○
Защита от ръжда	● ● ● ○ ○

### Размери



### Устройство и монтаж



# ALPHA

3470UAR125P62 red

EAN 4031582304275



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Устройство и монтаж

---

