

ALPHA

3470UAR125P62 red

EAN 4031582304275

Drejelige hjul, Gaffel fremstillet af presset stål, forzinket, blåpassiveret, drejekrans med dobbelt kuglekrans, hjulaksel med møtrik, Drejekrans med støvtætning, befæstigelsesplade. Hjulfælg: Polyamid, Hjulbane: Polyuretan, rulleleje



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Illustrationen kan afvige fra originalen

Tekniske data

Hjul-Ø	125 mm
Hjulbredde	32 mm
Hjulbredde	75 mm
Plademål	105 x 80 mm
Hulafstand	80/77 x 60 mm
Pladehul-Ø	9 mm
DOM-Ø	75 mm
Udladning	40 mm
Udfalddiameter	205 mm
Byggehøjde	155 mm
Temperaturinterval	- 25 / + 80 °C
Standard	EN 12532
Vægt	0.868 kg
Udfalddradius	102.5 mm
Hjulbane hårdhed	Shore D 42
Belastning (dynamisk)	200 kg
Belastning (statisk)	400 kg

Egenskaber/fordele

Rullemodstand	● ● ● ○ ○
Kørselsstøj	● ● ● ○ ○
Slid	● ● ● ● ○
Rustbeskyttelse	● ● ● ○ ○

Dimensioner



Struktur og montering



ALPHA

3470UAR125P62 red

EAN 4031582304275



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Struktur og montering

