

ALPHA

3470UAR125P62 red

EAN 4031582304275

Zwenkwiel, vork van geperst staal, verzinkt, dubbele kogeldraaikrans in de zwenkkop, wielas geschroefd, stofafdichting, plaatbevestiging. Wielkern van polyamide met loopvlak van gespoten polyurethaan, wielnaaf op rollager



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Foto kan afwijken van het originele product


Technische gegevens

Wieldiameter	125 mm
Wielbreedte	32 mm
Wielbreedte	75 mm
Plaatafmeting	105 x 80 mm
Boutgatafstand	80/77 x 60 mm
Bevestigingsgat	9 mm
DOM-Ø	75 mm
Uitlading	40 mm
Uitzwenking - Ø	205 mm
Bouwhoogte	155 mm
Temperatuur	- 25 / + 80 °C
Standaard	EN 12532
Eigen gewicht	0.868 kg
Zwenkradius	102.5 mm
Hardheid van de band	Shore D 42
Dyn. draagvermogen	200 kg
Statisch draagvermogen	400 kg


Kenmerken

Rolweerstand	● ● ● ○ ○
Verplaatsingsgeluid	● ● ● ○ ○
Strepen	● ● ● ● ○
Roest bescherming	● ● ● ○ ○

Afmetingen



Structuur en montage



ALPHA

3470UAR125P62 red

EAN 4031582304275



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structuur en montage

