

# ALPHA

## 3470UAR125P62 red

EAN 4031582304275

Roată pivotantă, Furcă din tablă din oțel, ambutisată, zincată, cap pivotant cu rulment pe două rânduri de bile, axul roții cu șurub și piuliță, flanșă antipraf, sistem de prindere tip placă. Jantă din poliamidă suprafață de rulare din poliuretan, rulment cu colivie cu ace

**TENTE**

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product


### Date Tehnice

Diametrul roții	125 mm
Lățimea roții	32 mm
Lățimea roții	75 mm
Mărimea plăcii	105 x 80 mm
Găuri de prindere	80/77 x 60 mm
Gaură	9 mm
Diametru guler	75 mm
Deviație de la ax	40 mm
Diametrul de pivotare	205 mm
Înălțime totală	155 mm
Temperatura	- 25 / + 80 °C
Standard	EN 12532
Greutate	0.868 kg
Raza de pivotare	102.5 mm
Rigiditatea suprafeței de rulare	Shore D 42
Sarcină dinamică	200 kg
Sarcină statică	400 kg


### Advantages at a glance

Rezistență la rulare	● ● ● ○ ○
Zgomot de mișcare	● ● ● ○ ○
Uzare	● ● ● ● ○
Protecție împotriva ruginii	● ● ● ○ ○

### Dimensions



### Structure & Mounting



# ALPHA

3470UAR125P62 red

EAN 4031582304275



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Structure & Mounting

---

