

ALPHA

3470UAR160P63 red

EAN 4031582304299

Önbeálló görgő, Préselt acéllemez villaszerkezet, cinkkromátozott, dupla golyósoros csapágy a nyakban, csavarozott tengely, porvédő, talplemez rögzítés. Poliamid keréktárcsa, poliuretán futófelület, tűgörgős csapágy

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől


Műszaki adatok

Keréktárcsa átmérő	160 mm
Kerékszélesség	40 mm
Görgő szélessége	96 mm
Talplemez mérete	137 x 105 mm
Talplemez furatok távolsága	105 x 80/75 mm
Furat	11 mm
Nyakátmérő	96 mm
Utánfutás	55 mm
Körbeforgás	270 mm
Teljes magasság	200 mm
Hőtartomány	- 25 / + 80 °C
Szabvány	EN 12532
Súly	1.921 kg
Fordulókör sugara	135 mm
Futófelület keménysége	Shore D 42
Terhelhetőség	350 kg
Statikus teherbírás	700 kg


Előnyök egy pillantással

Gördülési ellenállás	● ● ● ○ ○
Mozgás közbeni zaj	● ● ● ○ ○
Kopás	● ● ● ● ○
Rozsda elleni védelem	● ● ● ○ ○

Méretetek



Szerkezet és Szerelés



ALPHA

3470UAR160P63 red

EAN 4031582304299



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Szerkezet és Szerelés

