

ALPHA

3470UAR160P63 red

EAN 4031582304299

Roată pivotantă, Furcă din tablă din oțel, ambutisată, zincată, cap pivotant cu rulment pe două rânduri de bile, axul roții cu șurub și piuliță, flanșă antipraf, sistem de prindere tip placă. Jantă din poliamidă suprafață de rulare din poliuretan, rulment cu colivie cu ace

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product


Date Tehnice

| | |
|----------------------------------|----------------|
| Diametrul roții | 160 mm |
| Lățimea roții | 40 mm |
| Lățimea roții | 96 mm |
| Mărimea plăcii | 137 x 105 mm |
| Găuri de prindere | 105 x 80/75 mm |
| Gaură | 11 mm |
| Diametru guler | 96 mm |
| Deviație de la ax | 55 mm |
| Diametrul de pivotare | 270 mm |
| Înălțime totală | 200 mm |
| Temperatura | - 25 / + 80 °C |
| Standard | EN 12532 |
| Greutate | 1.921 kg |
| Raza de pivotare | 135 mm |
| Rigiditatea suprafeței de rulare | Shore D 42 |
| Sarcină dinamică | 350 kg |
| Sarcină statică | 700 kg |


Advantages at a glance

| | |
|-----------------------------|-----------|
| Rezistență la rulare | ● ● ● ○ ○ |
| Zgomot de mișcare | ● ● ● ○ ○ |
| Uzare | ● ● ● ● ○ |
| Protecție împotriva ruginii | ● ● ● ○ ○ |

Dimensions



Structure & Mounting



ALPHA

3470UAR160P63 red

EAN 4031582304299



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

