

ALPHA

3470UAR200P63 red

EAN 4031582304305

Ruota girevole, Supporto in lamiera di acciaio, zincato lucido, passivato blu, girevole su doppio giro sfere, asse ruota con vite e dado, Copripolvere, attacco a piastra. Centro della ruota in poliammide. Fascia: poliuretano termoplastico, mozzo su cuscinetto a rulli

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine potrebbe essere diversa dal prodotto originale


Informazioni Tecniche

Diametro ruota	200 mm
Larghezza della ruota	46 mm
Larghezza ruota	96 mm
Dimensione della piastra	137 x 105 mm
Interasse fori piastra	105 x 80/75 mm
Diametro fori piastra	11 mm
Dome-Ø	96 mm
Disassamento	55 mm
Ingombro piroettamento	310 mm
Altezza utile	240 mm
Temperatura	- 25 / + 80 °C
Norma	EN 12532
Peso	2.368 kg
Raggio ingombro piroettamento	155 mm
Durezza della fascia	Shore D 42
Portata	350 kg
Portata statica	700 kg


Caratteristiche

Resistenza al rotolamento	● ● ● ○ ○
Silenziosità	● ● ● ○ ○
Abrasione	● ● ● ● ○
Protezione dalla corrosione	● ● ● ○ ○

Dimensioni



Struttura e montaggio



ALPHA

3470UAR200P63 red

EAN 4031582304305



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Struttura e montaggio

