

# ALPHA

## 3470UER100P62

EAN 4031582010817

Otočné kolečko, Vidlice kolečka vyrobená z ocelového výlisku, pozinkováno, dvouřadá kuličková dráha v otočné hlavě, kolo uchyceno šroubem a matkou, protivlákňový kryt, uchycení s plotýnkou. Střed kola vyroben z polyamidu, Běhoun: elastická guma, černá, přesné jehlové ložisko

**TENTE**

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázky se mohou lišit od skutečného produktu


### Technické údaje

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Průměr kolečka    | 100 mm         |
| Šířka kola        | 34 mm          |
| Šířka kolečka     | 75 mm          |
| Velikost plotny   | 105 x 80 mm    |
| Rozteč děr        | 80/77 x 60 mm  |
| Průměr děr        | 9 mm           |
| Hlava kolečka-Ø   | 75 mm          |
| Vyosení           | 40 mm          |
| Přesah kolečka    | 180 mm         |
| Stavební výška    | 128 mm         |
| Teplota           | - 20 / + 80 °C |
| Standard          | EN 12532       |
| Hmotnost          | 0.842 kg       |
| Poloměr otáčení   | 90 mm          |
| Tvrдость běhounu  | Shore A 63     |
| Dynamická nosnost | 160 kg         |
| Statická nosnost  | 320 kg         |


### Vlastnosti

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Valivý odpor         | ● ● ● ○ ○ |
| Hlučnost pohybu      | ● ● ● ● ● |
| Opotřebení           | ● ● ● ○ ○ |
| Ochrana proti korozi | ● ● ● ○ ○ |

### Dimensions



### Structure & Mounting



# ALPHA

3470UER100P62

EAN 4031582010817



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Structure & Mounting

---

