

ALPHA

3470UER100P62

EAN 4031582010817

Roată pivotantă, Furcă din tablă din oțel, ambutisată, zincată, cap pivotant cu rulment pe două rânduri de bile, axul roții cu șurub și piuliță, flanșă antipraf, sistem de prindere tip placă. Jantă din poliamidă suprafață de rulare din cauciuc elastic, negru, rulment cu colivie cu ace

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product

Date Tehnice

Diametrul roții	100 mm
Lățimea roții	34 mm
Lățimea roții	75 mm
Mărimea plăcii	105 x 80 mm
Găuri de prindere	80/77 x 60 mm
Gaură	9 mm
Diametru guler	75 mm
Deviație de la ax	40 mm
Diametrul de pivotare	180 mm
Înălțime totală	128 mm
Temperatura	- 20 / + 80 °C
Standard	EN 12532
Greutate	0.842 kg
Raza de pivotare	90 mm
Rigiditatea suprafeței de rulare	Shore A 63
Sarcină dinamică	160 kg
Sarcină statică	320 kg

Advantages at a glance

Rezistență la rulare	● ● ● ○ ○
Zgomot de mișcare	● ● ● ● ●
Uzare	● ● ● ○ ○
Protecție împotriva ruginii	● ● ● ○ ○

Dimensions



Structure & Mounting



ALPHA

3470UER100P62

EAN 4031582010817



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

