

# ALPHA

## 3470UER125P62

EAN 4031582304336

Поворотний ролик, корпус із штампованої сталі, покритий блискучим цинком, пофарбований блакитним кольором, шарнірна голівка двохрядного шарикопідшипника, вісь колеса із гайкою, кришка для захисту від пилу, крплення пластини. Центр колеса із поліаміду, протектор: еластична шина, чорна, роликпідшипник

# TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product


### Технічні характеристики

Діаметр колеса	125 MM
Ширина колеса	40 MM
ширина ролика	75 MM
розмір пластини	105 x 80 MM
Центри отворів диску	80/77 x 60 MM
Отвір диску	9 MM
Купол діаметром	75 MM
зсув	40 MM
Зчеплення шарніру	205 MM
Загальна висота	155 MM
Температура	- 20 / + 80 °C
Стандарт	EN 12532
Вага	0.989 кг
радіус повороту	102.5 MM
Міцність покриття	Міцність за Шором А 63
Вантажопідйомність	250 кг
допустиме навантаження (статичне)	500 кг


### Advantages at a glance

Характеристики обертання	● ● ● ○ ○
Шум при переміщенні	● ● ● ● ●
Тертя	● ● ● ○ ○
Стійкий до корозії	● ● ● ○ ○

### Dimensions



### Structure & Mounting



# ALPHA

3470UER125P62

EAN 4031582304336



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Structure & Mounting

---

