

ALPHA

3470UER160P30-13

EAN 4031582304350

Въртящо колело, Корпус от стоманена ламарина, поцинкована, хромирана, въртящо се с двоен сачмен лагер, завинтена ос на колелото, Отвор за завинтване. Тяло на колелото от полиамид, работна повърхнина от черна еластична гума, ролков лагер

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Снимката може да се различава от оригиналния продукт


Технически данни

Диаметър на колело	160 мм
Ширина на гумите	46 мм
Отвор в центъра	13 мм
Издаване напред	55 мм
Интерференция на въртенето	270 мм
Конструктивна височина	195 мм
Температура	- 20 / + 80 °C
Стандарт	EN 12532
Тегло	1.954 кг
Кръгов радиус	135 мм
Твърдост на работната повърхнина	Твърдост по Шор А 64
Динамична товароносимост	200 кг
Статична товароносимост	400 кг

Бляскави предимства

Съпротивление при завъртане	● ● ● ○ ○
Шум при движение	● ● ● ● ●
Износване	● ● ● ○ ○
Защита от ръжда	● ● ● ○ ○

Размери



Устройство и монтаж

