

# ALPHA

## 3470UER160P30-13

EAN 4031582304350

Otočné kolečko, Vidlice kolečka vyrobená z ocelového výlisku, pozinkováno, dvouřadá kuličková dráha v otočné hlavě, kolo uchyceno šroubem a matkou, otvor pro čep. Střed kola vyroben z polyamidu, Běhoun: elastická guma, černá, přesné jehlové ložisko

**TENTE**

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázky se mohou lišit od skutečného produktu


### Technické údaje

Průměr kolečka	160 mm
Šířka kola	46 mm
Středová díra	13 mm
Vyosení	55 mm
Přesah kolečka	270 mm
Stavební výška	195 mm
Teplota	- 20 / + 80 °C
Standard	EN 12532
Hmotnost	1.954 kg
Poloměr otáčení	135 mm
Tvrdost běhounu	Shore A 64
Dynamická nosnost	200 kg
Statická nosnost	400 kg

### Vlastnosti

Valivý odpor	● ● ● ○ ○
Hlučnost pohybu	● ● ● ● ●
Opotřebení	● ● ● ○ ○
Ochrana proti korozi	● ● ● ○ ○

### Dimensions



### Structure & Mounting

