

# ALPHA

## 3470UER160P30-13

EAN 4031582304350

Rueda giratoria, Soporte de chapa de acero, zincadas, rodamiento giratorio de dos hileras de bolas, agujero pasante. Núcleo de rueda de poliamida, bandaje de: goma elástica, negra, cojinete de rodillos

**TENTE**

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La foto puede diferir del producto original


### Datos técnicos

Diámetro de la rueda	160 mm
Ancho de la rueda	46 mm
Agujero pasante	13 mm
Desplazamiento	55 mm
Interferencia de giro	270 mm
Altura total	195 mm
Temperatura	- 20 / + 80 °C
Norma	EN 12532
Peso de la rueda	1.954 kg
Radio giratorio	135 mm
Dureza del bandaje	Shore A 64
Capacidad de carga	200 kg
Capacidad de carga estática	400 kg

### Ventajas en un vistazo

Resistencia a la rodadura	● ● ● ○ ○
Ruido de movimiento	● ● ● ● ●
Desgaste	● ● ● ○ ○
Protección contra el óxido	● ● ● ○ ○

### Dimensiones



### Estructura y montaje

