

ALPHA

3470UER160P30-13

EAN 4031582304350

Roulette pivotante, Chape en acier embouti, Finition zinguée, Pivot sur double chemin de billes, Axe de roue boulonné, Trou central. Corps de roue polyamide, Bandage caoutchouc élastique noir, roulements rouleaux

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit original


Données techniques

Diamètre de roue	160 mm
Largeur de roue	46 mm
Trou central	13 mm
Déport	55 mm
Diamètre d'encombrement	270 mm
Hauteur	195 mm
Résistance à la température	- 20 / + 80 °C
Norme	EN 12532
Poids	1.954 kg
Rayon d'encombrement	135 mm
Dureté du bandage	Shore A 64
Capacité de charge dynamique	200 kg
Capacité de charge statique	400 kg

Propriétés

Résistance au roulement	● ● ● ○ ○
Bruit du mouvement	● ● ● ● ●
Usure	● ● ● ○ ○
Résistance à l'oxydation	● ● ● ○ ○

Dimensions



Construction et montage

