

# ALPHA

## 3470UER160P30-13

EAN 4031582304350

Önbeálló görgő, Préselt acéllemez villaszerkezet, cinkkromátozott, dupla golyósoros csapágy a nyakban, csavarozott tengely, csavarfurat. Poliamid keréktárcsa, fekete elasztikus gumi futófelület, tűgörgős csapágy

# TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől


### Műszaki adatok

Keréktárcsa átmérő	160 mm
Kerékszélesség	46 mm
Központi furat	13 mm
Utánfutás	55 mm
Körbeforgás	270 mm
Teljes magasság	195 mm
Hőtartomány	- 20 / + 80 °C
Szabvány	EN 12532
Súly	1.954 kg
Fordulókör sugara	135 mm
Futófelület keménysége	Shore A 64
Terhelhetőség	200 kg
Statikus teherbírás	400 kg

### Előnyök egy pillantással

Gördülési ellenállás	● ● ● ○ ○
Mozgás közbeni zaj	● ● ● ● ●
Kopás	● ● ● ○ ○
Rozsda elleni védelem	● ● ● ○ ○

### Méretetek



### Szerkezet és Szerelés

