

# ALPHA

## 3470UER160P30-13

EAN 4031582304350

Ruota girevole, Supporto in lamiera di acciaio, zincato lucido, passivato blu, girevole su doppio giro sfere, asse ruota con vite e dado, Foro vite. Centro della ruota in poliammide.

Fascia: gomma elastica nera, mozzo su cuscinetto a rulli

**TENTE**

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine potrebbe essere diversa dal prodotto originale


### Informazioni Tecniche

Diametro ruota	160 mm
Larghezza della ruota	46 mm
Diametro foro asse	13 mm
Disassamento	55 mm
Ingombro piroettamento	270 mm
Altezza utile	195 mm
Temperatura	- 20 / + 80 °C
Norma	EN 12532
Peso	1.954 kg
Raggio ingombro piroettamento	135 mm
Durezza della fascia	Shore A 64
Portata	200 kg
Portata statica	400 kg

### Caratteristiche

Resistenza al rotolamento	● ● ● ○ ○
Silenziosità	● ● ● ● ●
Abrasioni	● ● ● ○ ○
Protezione dalla corrosione	● ● ● ○ ○

### Dimensioni



### Struttura e montaggio

