

# ALPHA

3470UER160P30-13

EAN 4031582304350

Zwenkwiel, vork van geperst staal, verzinkt, dubbele kogeldraaikrans in de zwenkkop, wielas geschroefd, boutgat. Wielkern van polyamide met zwarte elastische rubberband, wielnaaf op rollager



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Foto kan afwijken van het originele product


## Technische gegevens

Wieldiameter	160 mm
Wielbreedte	46 mm
Centraal gat	13 mm
Uitlading	55 mm
Uitzwenking - Ø	270 mm
Bouwhoogte	195 mm
Temperatuur	- 20 / + 80 °C
Standaard	EN 12532
Eigen gewicht	1.954 kg
Zwenkradius	135 mm
Hardheid van de band	Shore A 64
Dyn. draagvermogen	200 kg
Statisch draagvermogen	400 kg

## Kenmerken

Rolweerstand	● ● ● ○ ○
Verplaatsingsgeluid	● ● ● ● ●
Strepen	● ● ● ○ ○
Roest bescherming	● ● ● ○ ○

## Afmetingen



## Structuur en montage

