

# ALPHA

## 3470UER160P30-13

EAN 4031582304350

Поворотный ролик, кронштейн из прессованной стали, блестящее оцинкованное пассивированное голубым покрытие, двойной шарикоподшипник в поворотном узле, ось колеса на болту, отверстие под болт. Центр колеса из Полиамида, Протектор: эластичная шина, черная, роликовый подшипник

**TENTE**

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product


### Технические характеристики

Диаметр колеса	160 мм
Ширина колеса	46 мм
Центр.отверстие	13 мм
Смещение	55 мм
Область поворота - Ø	270 мм
Общая высота	195 мм
Температура	- 20 / + 80 °C
Стандарт	EN 12532
Вес	1.954 кг
Радиус поворота	135 мм
Твердость протектора	твердость по Шору А 64
Допустимая динамическая нагрузка	200 кг
Допустимая статическая нагрузка	400 кг

### Advantages at a glance

Качество качения	● ● ● ○ ○
Шум движения	● ● ● ● ●
Трение	● ● ● ○ ○
Коррозионная стойкость	● ● ● ○ ○

### Dimensions



### Structure & Mounting

