

ALPHA

3470UER160P30-13

EAN 4031582304350

Поворотний ролик, корпус із штампованої сталі, покритий блискучим цинком, пофарбований блакитним кольором, шарнірна голівка двохрядного шарикопідшипника, вісь колеса із гайкою, Отвір для болту. Центр колеса із поліаміду, протектор: еластична шина, чорна, роликпідшипник

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product


Технічні характеристики

Діаметр колеса	160 MM
Ширина колеса	46 MM
Центровий отвір	13 MM
зсув	55 MM
Зчеплення шарніру	270 MM
Загальна висота	195 MM
Температура	- 20 / + 80 °C
Стандарт	EN 12532
Вага	1.954 кг
радіус повороту	135 MM
Міцність покриття	Міцність за Шором А 64
Вантажопідйомність	200 кг
допустиме навантаження (статичне)	400 кг

Advantages at a glance

Характеристики обертання	● ● ● ○ ○
Шум при переміщенні	● ● ● ● ●
Тертя	● ● ● ○ ○
Стійкий до корозії	● ● ● ○ ○

Dimensions



Structure & Mounting

