

# ALPHA

## 3470UER160P63

EAN 4031582304367

Ruota girevole, Supporto in lamiera di acciaio, zincato lucido, passivato blu, girevole su doppio giro sfere, asse ruota con vite e dado, Copripolvere, attacco a piastra. Centro della ruota in poliammide. Fascia: gomma elastica nera, mozzo su cuscinetto a rulli

**TENTE**

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine potrebbe essere diversa dal prodotto originale

### Informazioni Tecniche

Diametro ruota	160 mm
Larghezza della ruota	46 mm
Larghezza ruota	96 mm
Dimensione della piastra	137 x 105 mm
Interasse fori piastra	105 x 80/75 mm
Diametro fori piastra	11 mm
Dome-Ø	96 mm
Disassamento	55 mm
Ingombro piroettamento	270 mm
Altezza utile	200 mm
Temperatura	- 20 / + 80 °C
Norma	EN 12532
Peso	2.152 kg
Raggio ingombro piroettamento	135 mm
Durezza della fascia	Shore A 63
Portata	300 kg
Portata statica	600 kg

### Caratteristiche

Resistenza al rotolamento	● ● ● ○ ○
Silenziosità	● ● ● ● ●
Abrasione	● ● ● ○ ○
Protezione dalla corrosione	● ● ● ○ ○

### Dimensioni



### Struttura e montaggio



# ALPHA

3470UER160P63

EAN 4031582304367



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Struttura e montaggio

